

氧化物悬浮抛光液 Oxide Polishing Suspension



氧化铝悬浮抛光液



二氧化硅悬浮抛光液

氧化物悬浮抛光液选择指南：

当某些较软的、有韧性的试样，需要经过最终抛光才能达到理想效果时，应选用氧化物悬浮抛光液

型号	品名	粒度选择（微米）	包装规格	应用特性
OS001	氧化铝悬浮研磨抛光液	0 . 5μm、1μm、1 . 5μm、 2 . 5μm、3μm、3.5μm、6μm、 7μm、9μm、10μm、14μm、 15μm、20μm、28μm、40μm	500ML/ 瓶 2.5L/ 桶 5L/ 桶	适合软质材料的研磨和抛光
OS001-JP	氧化铝悬浮终抛液	0 . 05μm	500ML/ 瓶 2.5L/ 桶 5L/ 桶	适合于最终抛光所有材料的不干型 硅胶悬浮液。如铜及铜合金，其它 低熔点合金，碳化物，贵金属、电子等
SiS001-JP	二氧化硅胶体终抛液	0.04μm	500ML/ 瓶 2.5L/ 桶 5L/ 桶	适合于最终抛光的标准硅胶悬浮液。 如用于铝及铝合金、钛、半导体、 黑色金属、陶瓷等硬材料的终抛

* 配喷嘴一个，可实现手自动转换

金刚石研磨抛光膏 Diamond Polishing Paste



金刚石研磨抛光膏

型号	品名	包装规格	应用特性
DS-YMG	金刚石研磨抛光膏	5g/ 支	单晶金刚石，适用于手动精抛光或低硬度样品