

抛光冷却润滑液 Polishing Lubricat & Coolant



抛光冷却润滑液 蓝色



抛光冷却润滑液 红色

抛光冷却润滑液选择指南：

试样在磨抛机上伴随一定的压力、转速与砂纸、磨盘或抛光布接触时，产生的热量与摩擦，会对金相组织形成如划痕、拖曳、皱褶甚至变形等影响。

使用本品将极大地减少热量与摩擦的产生，同时对试样的表面形成清洁润滑效果，加速了研磨和抛光进程。

型号	品名	包装规格	应用特性
TP-RHY-BLUE	金相抛光润滑冷却液	1L/ 瓶 5L/ 桶	蓝色 适用于所有材料的精磨和抛光工序
TP-RHY-RED	金相抛光润滑冷却液	1L/ 瓶 5L/ 桶	红色 适用于软材料的抛光工序

抛光微粉 Polishing Powder



氧化铝研磨抛光粉

型号	品名	粒度选择（微米）	包装规格	应用特性
DS-WF	金刚石微粉	0.25 μ m、0.5 μ m、1 μ m、 2.5 μ m、3 μ m、3.5 μ m、6 μ m、 9 μ m、20 μ m、28 μ m、40 μ m	100CT/ 包	供用户自己选用载体，进行研磨抛光
OS-WF	氧化铝研磨抛光粉	0.05 μ m、0.3 μ m	500 g/ 包	供用户自己选用载体，进行研磨抛光