

砂纸 Abrasive Paper



碳化硅耐水金相砂纸



氧化铝耐水金相砂纸



光谱磨样机用氧化铝砂带

砂纸是将试样磨至检测部位同时逐步消除表面变形层过程的传统金相耗材。
川禾 Truer 砂纸覆盖粗磨~精磨全过程。

- 优选磨料（氧化铝、碳化硅），先进且严控的磨料粒度分级，保证了卓越的磨削效率，研磨时间更短，变形层更均匀
- 领先的植砂工艺使砂纸具有更长的使用寿命，更为经济耐用
- 具有优良的耐水翘曲性，砂纸在水磨使用后，自然放置状态下卷翘度最小化，保证了试样和磨料接触时的平整面更好

品名	使用情况	粒度	尺寸	背胶状况	型号	包装规格
碳化硅 耐用金相砂纸	干湿两用	P60#、80#、120#、150#、 180#、220#、240#、320#、 400#、600#、800#、1000#、 1200#、1500#、2000#、 2500#、3000#、4000#、5000#	230mm X 280mm Φ200mm Φ220mm Φ230mm Φ250mm Φ300mm	不带背胶	GSZ-CN	100片/盒
				带背胶/ 透明背胶	GSZ-C	50片/盒
氧化铝 耐水金相砂纸	干湿两用	P60#、80#、120#、180#、 240#、P320#、400#、600#、 800#、1000# 1200#	230mm X 280mm Φ200mm Φ220mm Φ230mm Φ250mm Φ300mm	不带背胶	GSZ-CY	100片/盒
				带背胶/ 透明背胶	GSZ-Y	50片/盒
光谱磨样机用 氧化铝砂带	干湿两用	P60#、80#、120#、150#、 180#、220#、240#、320#、 400#、600#、800#、1000#、 1200#、2000#	宽 100mm X 长 920mm	不带背胶	G-SD10	10片/包

* 可接受尺寸及粒度定制

欧标与美标型号索引：

标准	目数													
欧标	60	80	-	120	-	180	220	-	320	400	600	800	1200	2500
美标	60	80	100	120	150	180	220	240	-	320	360	400	600	800
粒径 (um)	260	200	160	125	93	76	68	52	46	35	26	22	14	10