

# 轻松精确地 实现试样水平装夹

服务于中心加载夹持器的易用校平装置...



解决中心加载水平固定

- 同时固定试样和夹持器
- 缩短平面研磨步骤的时间
- 快速、便捷、精确
- 可对140~200mm夹持器进行水平固定

# HubLevel - 实现快速准确的水平校准固定

HubLevel 广泛用于金相自动磨抛机具备中心加载功能时，对夹持器中的试样进行水平校准和固定，以便实现高平整度的制样效果。它操作简单，避免了人工装夹试样时造成的平整度偏差。



## 坚固耐用的结构设计

HubLevel 的结构沉稳，可应对长时间持续的工作，为快速、高质量的试样制备创造最佳条件。用于试样螺栓夹紧的内六角扳手位于专用座孔中，方便即取即用。

HubLevel 可根据夹持器盘径大小和试样所在位置，对夹持器以及样品进行双固定，并且夹紧每个试样后夹持器不必重新定位，所以非常快捷。

## 可靠性高，精度高

如果试样在磨抛的一开始就未正确水平夹紧，后续将很难获得平整的观察表面。

HubLevel 为试样的突出高度设计了 3mm 或 6mm 两种选择，可以根据磨削深度自由选择。

HubLevel 是一款易用的水平校准装置，可以确保从一开始就以最佳的方式夹紧试样，从而缩短平面研磨步骤的时间。

## 适用性强

试样夹持器用于研磨和抛光过程中夹持不同形状和尺寸的试样。对于已镶嵌好的规则试样或未镶嵌的试样，使用 HubLevel 均可实现平整对称的装夹。



## 基本参数信息

| 项目               |    | 技术参数      |
|------------------|----|-----------|
| 作用在试样上的固定压力:     |    | 250~450牛顿 |
| 作用在试样夹具座盘上的固定压力: |    | 最小值为450牛顿 |
| 尺寸               | 高: | 406毫米     |
|                  | 深: | 360毫米     |
|                  | 宽: | 268毫米     |
| 重量:              |    | 17.1千克    |

## 常规装箱

| 名称    | 单位 | 数量 | 备注  |
|-------|----|----|-----|
| 主机    | 台  | 1  |     |
| 内六角扳手 | 把  | 1  | 4mm |
|       | 把  | 1  | 6mm |
| 夹持器垫圈 | 个  | 1  | 3mm |
|       | 个  | 1  | 6mm |
| 合格证   | 份  | 1  |     |
| 说明书   | 份  | 1  |     |

Truer 产品不断研发升级。因此, Truer 保留改进产品的权利, 恕不另行通知。

## 上海川禾实业发展有限公司

免费咨询热线: 400-099-7576  
 电话 /Tel: +86-21-34686739  
 传真 /Fax: +86-21-34320902  
 地址 /Add: 上海青浦区 崧秋路 299 号 3 楼  
 E-Mail: truertech@163.com  
 Web: www.truer.cn

